

Power Starter R89-408UVP: **999 €**

Art.-Nr.: 89408

EAN: 4046373894088

10435722_0.jpg



HIGH QUALITY
geplant, gebaut,
geprüft in Germany




AUFRÜSTSERVICE
zukunftsichere
Upgrades



BELEUCHTUNG
White LED
Bulk

Technische Informationen

CPU	5600G	AMD
CPU TAKT GHZ	3.90	
PROZESSOR MODELL	Ryzen 5 5600G	
PROZESSOR FAMILIE	AMD Ryzen 5	AMD
CPU TAKT	3900	
PROZESSORTYP	Ryzen 5	
PROZESSORANZAHL	1	
PROZESSORGESCHWINDIGKEIT	3900	
PROZESSORKERNE	6	
PROZESSOR GENERATION	AMD Ryzen 5 5xxx	AMD
PROZESSORMARKE	AMD	AMD
MAINBOARD	Mainboard A520M	
CHIPSATZ MAINBOARD	AMD® A520	AMD
RAM MODELL	DDR4	
RAM	16	
RAM TAKT	2400	

VGA HERSTELLER	AMD	
ONBOARD-GRAFIKKARTE	AMD Radeon Graphics	
CPU-KÜHLER	Box	
FESTPLATTENGROSSE	SSD 1TB	
FESTPLATTENTYP	M.2	
ANSCHLUSS FESTPLATTE	M.2;	
GEHÄUSE	Sohoo 6826 Card Reader	
CARD-READER	ja	
NETZTEIL	FSP 350W	
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT	Windows 11 Home	
BETRIEBSSYSTEM ARCHITEKTUR	64-bit	
SOFTWARE UND APPS	Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)	
BETRIEBSSYSTEM	Microsoft Windows 11 Home (64 Bit)	
EINGABEGERÄTE	Keyboard & Mouse LC Power	
PS2/PS2-COMBO ANSCHLÜSSE	2	
ÜBERTRAGUNGSRATE LAN	1000	
FRONT	2x USB3.0;2x USB2.0;1x Audio In;1x Audio Out	
HINTEN	2x USB2.0,4x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x DVI,1x HDMI,2x PS2,	
MARKTPositionierung	Business	
PRODUKTTYP	PC	
LIEFERUMFANG	Handbuch;Maus;Netzkabel;Tastatur;	
KÜHLSYSTEM	Luftkühlung	
ABMESSUNGEN IN MM (BXTXH)	175 x 405 x 375	
SSD	1000	
ARTIKELNUMMER	89408	
EAN	4046373894088	