

Power Starter I90-317

UVP: **799 €**

Art.-Nr.: 90317

EAN: 4046373903179







HIGH QUALITY
geplant, gebaut, geprüft in Germany

AUFRÜSTSERVICE
zukunftssichere Upgrades

BELEUCHTUNG
White LED Bulk

Technische Informationen

CPU	12400	intel
PROZESSOR MODELL	Intel i5-12400	intel
PROZESSOR FAMILIE	Intel Core i5	intel
PROZESSORTYP	Core i5	
PROZESSORANZAHL	1	
CPU TAKT	2500	
PROZESSORMARKE	Intel	intel
PROZESSORKERNE	6	
PROZESSORGESCHWINDIGKEIT	2500	
PROZESSOR GENERATION	Intel Core i5-12xxx	intel
CPU TAKT GHZ	2.50	
MAINBOARD	Mainboard H610M	
CHIPSATZ MAINBOARD	Intel® H610	intel
PROZESSOR SOCKEL MAINBOARD	LGA1700	
RAM MODELL	DDR4	
RAM	16	

CAPTIVA GmbH • Siemensstr. 9 • 85221 Dachau • +49 800 / 5695 - 800
service@captiva-power.com • www.captiva-power.de

MAX. RAM GRÖSSE	64
RAM TAKT	3200
VGA HERSTELLER	Intel
ONBOARD-GRAFIKKARTE	Intel UHD Graphics 730
CPU-KÜHLER	Box
FESTPLATTENGRÖSSE	SSD 500GB
1. FESTPLATTE SCHNITTSTELLE	M.2
1. FESTPLATTE GRÖSSE	500
FESTPLATTENTYP	M.2
ANSCHLUSS FESTPLATTE	M.2;
GEHÄUSE	Sohoo 6826 Card Reader
CARD-READER	ja
NETZTEIL LEISTUNG (WATT)	350
NETZTEIL	FSP 350W
BETRIEBSSYSTEM	Microsoft Windows 11 Home (64 Bit)
BETRIEBSSYSTEM INSTALLIERT	Microsoft Windows 11 Home 64bit
ÜBERTRAGUNGSRATE WLAN	bis zu 286 Mbps
PS2/PS2-COMBO ANSCHLÜSSE	1
ÜBERTRAGUNGSRATE LAN	1000
FRONT	2x USB2.0,2x USB3.0,1x Audio In,1x Audio Out
HINTEN	4x USB2.0,2x USB3.0,1x LAN,3x Audio Jacks,1x VGA,1x HDMI,1x PS2,
MARKTPOSITIONIERUNG	Business
PRODUKTTYP	PC
KÜHLSYSTEM	Luftkühlung
LIEFERUMFANG	Handbuch;Maus;
ABMESSUNGEN IN MM (BXTXH)	175 x 405 x 375
SSD	500
ARTIKELNUMMER	90317
EAN	4046373903179

CAPTIVA®

OFFICE

CAPTIVA GmbH • Siemensstr. 9 • 85221 Dachau • +49 800 / 5695 - 800
service@captiva-power.com • www.captiva-power.de