

Baseus Security B1 Outdoor

Batteriebetriebene WLAN-Überwachungskamera mit 2K Auflösung, Nachtsicht in Farbe

EAN: 6932172661922

Die **Baseus Security B1 Außenkamera 2K** bietet eine leistungsstarke Kombination aus moderner Bildtechnologie und zuverlässigen Sicherheitsfunktionen. Mit ihrem **145°-Weitwinkelobjektiv** deckt sie große Bereiche ab und liefert gestochen scharfe **2K-HD-Videos** bei Tag und Nacht. Diese Kamera ist ideal für **Einfahrten, Gärten oder Haustüren** und bietet eine zuverlässige Überwachung für **Privathaushalte und kleine Unternehmen**.



Die **Nachtsichtfunktion** mit einer Reichweite **von bis zu 6 m** sorgt für klare und detaillierte Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Ein **100 lm starker Scheinwerfer** wird automatisch aktiviert, wenn eine Bewegung erkannt wird, um potenzielle Eindringlinge abzuschrecken und Ihre Umgebung optimal zu beleuchten. Dank **der Echtzeit-Erkennung** von verdächtigen Aktivitäten wird eine sofortige Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone angezeigt, damit Sie jederzeit die volle Kontrolle über die Sicherheit Ihres Eigentums haben.

Der integrierte **7800 mAh Akku** bietet eine Batterielebensdauer von bis zu 210 Tagen mit einer einzigen Ladung (*basierend auf 10 Sekunden Video pro Aufnahme, 30 Aufnahmen pro Tag*). Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzung variieren.

Die Kamera verfügt über einen **8 GB großen eMMC-Speicher**, der bis zu 1,5 Monate an Aufnahmen ohne zusätzliche Abonnementkosten speichert. Der Speicher ermöglicht die lokale Speicherung Ihrer Daten, sodass keine Cloud-Dienste erforderlich sind und keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Ihre Aufnahmen sind durch **TÜV-zertifizierte Verschlüsselung** geschützt, was höchste Sicherheitsstandards garantiert. Sie behalten die vollständige Kontrolle über Ihre Daten, ohne das Risiko von Datenlecks.

Die **KI-basierte Bewegungserkennung** ermöglicht präzise Überwachung. Sie können **2 Aktivitätszonen** definieren, um wichtige Bereiche gezielt zu überwachen, und **2 unerwünschte Zonen** einstellen, um unnötige Benachrichtigungen zu vermeiden. Die Kamera erkennt Personen in Echtzeit und sendet sofortige Warnmeldungen direkt an Ihr Smartphone.

Die **Zwei-Wege-Audio Funktion** ermöglicht eine direkte Kommunikation mit Besuchern. Mit der **Geräuschunterdrückungstechnologie** wird die Sprachqualität verbessert, sodass Sie auch bei lauten Umgebungsgeräuschen klar verständlich bleiben.

Über die **Baseus Security App** erhalten Sie weltweit in Echtzeit Zugriff auf die Kamera. Sie können Live-Streams anzeigen, Aufzeichnungen überprüfen und bei verdächtigen Aktivitäten sofort Benachrichtigungen empfangen.

Flexible Verbindungsmöglichkeiten:

- **WLAN-Verbindung:** Die Kamera kann über den Router direkt mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden.
- **Baseus H1 HomeStation (separat erhältlich):** Für erweiterten Speicherplatz und zusätzliche Funktionen kann die Kamera an die HomeStation angeschlossen werden, die eine stabile Verbindung zum Router herstellt.

Die **kabellose Baseus B1 Kamera** lässt sich in wenigen Minuten installieren. Die Montage mit Schrauben ermöglicht eine sichere Befestigung und das kompakte Design erlaubt eine flexible Positionierung an Wänden, unter Vordächern oder im Garten.

Die Baseus B1 ist **IP67-zertifiziert** und damit optimal gegen Staub und Wasser geschützt. Sie arbeitet zuverlässig bei extremen Temperaturen von -20°C bis 50°C und ist damit ideal für den Einsatz bei Regen, Schnee, starkem Wind oder direkter Sonneneinstrahlung. So bleibt Ihre Überwachung auch bei widrigen Wetterverhältnissen jederzeit funktionsfähig und zuverlässig.

Highlights

- 2K (2304 x 1296) Auflösung für detaillierte Bilder
- 145° Weitwinkel-Sichtfeld zur Abdeckung großer Bereiche
- Farbige Nachtsicht mit 100 lm Scheinwerfer für klare Nachtsicht
- KI-gestützte Erkennung von Personen
- 7800 mAh Hochleistungs-Akku mit langer Akkulaufzeit
- Wetterfest (IP67) für jegliche Wetterbedingungen
- TÜV-zertifizierte Verschlüsselung für maximale Datensicherheit
- Einfache Installation und flexible Anschlussmöglichkeiten
- Zwei-Wege-Audio für direkte Kommunikation
- Das integrierte Speichersystem verursacht keine versteckten Kosten
- Intelligente KI-Erkennung für präzise Überwachung und weniger Fehlalarme
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home

Technische Daten

Auflösung	2K (2304 x 1296)
Videokompression	H.264
Bildfrequenz	15 fps
Blende	F2.0
Objektiv	145° Weitwinkel
Digitaler Zoom	8-facher digitaler Zoom
Nachtsicht	Farb- und Infrarot-Nachtsicht bis 6 m
Scheinwerferlicht	100 lm
Akku-Kapazität	7800 mAh Lithium-Ionen
Akkulaufzeit pro Ladung	Bis zu 210 Tage (<i>basierend auf 10 Sekunden Video pro Aufnahme, 30 Aufnahmen pro Tag</i>)
Ladezeit	4,5 - 5,5 Stunden
Stromversorgung	5 V / 2 A
Bewegungserkennung	PIR-Sensor, KI-unterstützte Erkennung von Personen
Audio	2-Wege-Audio (Integriertes Mikrophon und Lautsprecher)
Speicher	8 GB integriert (bis zu 1,5 Monate Aufnahmen)
Netzwerk	2,4 GHz WLAN
Smart Home-Kompatibilität	Amazon Alexa, Google Home
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C
Ladetemperatur	0°C bis 40°C
Wasserdichtigkeit	IP67
Montageart	Wandmontage
Abmessungen	122,74 mm x 67,67 mm x 67,46 mm
Gewicht (Kamera)	360 g
Batteriegewicht	138 g
Indikatorlicht	1x LED
Tasten	1x SYNC-Taste
RF-Leistung	16,57 dBm

Lieferumfang:

- Baseus Security B1 Überwachungskamera
- Montageset mit Wandhalterung
- USB-A zu USB-C Ladekabel