

GX53 Leuchtmittel, 200mm Durchmesser, in 3 Stufen dimmbar



Beschreibung

Dieses vielseitige LED-Leuchtmittel bietet Ihnen maßgeschneiderte Lichtverhältnisse für jede Tageszeit und ist die ideale Wahl für eine angenehme und effiziente Beleuchtung in Ihrem Zuhause. Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von 30.000 Stunden und einer Energieeffizienz von nur 18W sorgt es für langanhaltende, brillante Beleuchtung.

Lichteinstellungen für jeden Moment:

- Tag: Neutral-weißes Licht (4000K) mit 1800 Lumen sorgt für eine klare und angenehme Beleuchtung, ideal für den Tag und Aktivitäten, die eine hohe Konzentration erfordern.
- Abend: Warm-weißes Licht (2700K) mit 1700 Lumen schafft eine gemütliche Atmosphäre, perfekt für den Abend und entspannte Stunden.
- Nacht: Warm-weißes Licht (2700K) mit 350 Lumen und reduziertem Blaulichtanteil fördert die Melatoninproduktion und trägt zu einem besseren Schlaf bei, sodass Sie sich für die Nacht vorbereiten können.

Technische Daten

SKU	120894
Marke	Lucci LEDlux
Durchmesser (cm)	20
Höhe (cm)	4,7
Gewicht (kg)	0,3
Sockel	GX53
Material	ABS Kunststoff
Farbtemperatur	warm-weiß / kalt-weiß
Dimmbar	ja
Einstellungen	3 Stufen: Tag: 1900LM 4000K, Abend: 1750LM 2700K, Nacht: 350LM 2700K
Innen/Außen	Innen
Leistung Max	18W
Spannung	240V
Licht Technologie	LED
Leuchtmittel Anzahl	1
Ø Lebensdauer	30.000
CRI	>80