

WB 6



Fahrzeuginnenraumantenne GPS/UMTS/LTE 3m SMA (m)



WB 6 Fahrzeuginnenraumantenne GPS/UMTS/LTE 3m SMA (m)

Frequenz: Element 1: 698-960MHz/1710-2170MHz,
Element 2: 1559-1612MHz

Gewinn: Element 1: 698-960MHz, 1710-2170MHz 2dBi,
2500-2700MHz 4dBi

Polarisation: vertikal, **Widerstand:** 50 OHM, max.

Eingangsleistung: 5W

Frequenz GPS: 1575MHz, **Gewinn:** 26dB, **Polarisation:**
rechts zirkulierend

Maße: Höhe 15mm/ Länge 74,5mm/ Tiefe
69mm, **Material:** Plastik

Farbe: schwarz, **Kabeltyp:** SR1-174-XLPE

Kabellänge: 3m, **SMA Stecker (m) (GPS)(Cellular)**
UN EU118 Zertifiziert.

Artikelnummer 103530



4 021064 035308