

PRODUKTDATENBLATT

DG15 X-LOCK


TOP LINE ●●●

Lebensdauer
Schnittigkeit

gerade

- 10 mm hohe Segmente
- Geringe Staubentwicklung
- Optimierte Diamantbindung für harte Fliesen, Keramik und Feinsteinzeug
- Verstärkter Stahlkern garantiert einen präzisen Schnittverlauf und eine saubere Schnittkante
- 1,4 mm Segmentbreite für eine hohe Schnittgeschwindigkeit
- Nass- und Trockenschnitt

Mit einer Segmentbreite von 1,4 mm erreicht die DG15 sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten. Auch dank der speziellen Diamantbindung innerhalb des 10 mm hohen Segments eignet sie sich ganz besonders für das Trennen von hartgebrannten Fliesen, Steinzeug und Keramik. Hier spielt sie ihre volle Stärke aus und überzeugt gleichzeitig durch eine sehr geringe Staubentwicklung im Trockenschnitt. Mit ihrem verstärkten Stahlkern garantiert die DG15 einen präzisen Schnittverlauf und saubere Schnittkanten.



Typenbezeichnung	DG15 X-LOCK
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikelbezeichnung 2	X-LOCK
Artikel-Nr.	353282
GTIN	4011890124352
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,150 kg
Produktabmessung	125 x 10,0 x 1,4 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1,4 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	10,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Fliesen/Keramik
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890124352
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	160 mm

Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,150 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN