

PRODUKTDATENBLATT

DG35

PROLINE ●●○

●●●●○ Lebensdauer
●●●○● Schnittigkeit

gerade



- 10 mm Segmenthöhe für eine sehr gute Standzeit
- Kurze Trennzeiten
- Geschlossener Turboschneidrand ermöglicht eine hohe Schnittgeschwindigkeit und saubere Schnittkanten
- Breites Anwendungsspektrum von Granit bis Beton
- Nass- und Trockenschnitt

Die leistungsfähige Diamanttrennscheibe DG35 mit Turboschneidrand überzeugt durch eine besonders hohe Standzeit, eine hohe Schnittgeschwindigkeit und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Granit bis Beton. Gleichzeitig ermöglicht sie mit ihrem 10 mm hohen Segment ein schnelles Arbeiten und saubere Schnittkanten. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	DG35
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	302242
GTIN	4011890050392
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,340 kg
Produktabmessung	180 x 10,0 x 2,5 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	2,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	10,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Materialeignung	Naturstein
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890050392
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	215 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,340 kg

Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	KR