PRODUKTDATENBLATT

DG55

ALPHALINE ●○○

●●○○○○ Lebensdauer
●●○○○○ Schnittigkeit

gerade



- Universelle Anwendung im Bereich Natursteine
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Geschlossener Turboschneidrand ermöglicht eine hohe Schnittgeschwindigkeit und saubere Schnittkanten
- Nass- und Trockenschnitt

Das Allrounder-Werkzeug DG55 bietet dem Anwender ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Bereich Natursteine. Der geschlossene Turboschneidrad ermöglicht ein besonders schnelles Arbeiten und saubere Schnittkanten. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.

Typenbezeichnung	DG55
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303408
GTIN	4011890071847
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,326 kg
Produktabmessung	180 x 7,0 x 2,2 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	2,2 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	7,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Materialeignung	Naturstein
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890071847
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	215 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,326 kg

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN