

PRODUKTDATENBLATT

DS10

PROLINE ●●●○

●●●●○ Lebensdauer

●●●●○ Zerspanung

Diamantschleifopf 

- Hohe Diamantkonzentration
- Lange Lebensdauer
- Aggressives Schleifen

Mit dem DS10 und seiner hohen Diamantkonzentration ist ein aggressives Schleifen über einen längeren Zeitraum problemlos möglich.



Typenbezeichnung	DS10
Artikelbezeichnung 1	Diamantschleifopf
Artikel-Nr.	302928
GTIN	4011890042809
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,600 kg
Produktabmessung	125 x 5,0 x 8,0 x M14
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	8,0 mm
Segmenthöhe	5,0 mm
Gewindeaufnahme	M14
Form Langversion	Diamantschleifopf
Form Kurzversion	Diamantschleifopf
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Beton
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890042809
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	30 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,600 kg

Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN