

# PRODUKTDATENBLATT

## ERBZ

**TOP LINE** ●●●

gezopft



- Für hohe Reinigungsleistung
- Zum Entfernen starker Verkrustungen
- Für zielgerichtetes Arbeiten

Edelstahl-Rundbürste mit gezopftem Edelstahldraht für den Winkelschleifer.



|                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung             | ERBZ                                                                                                                                            |
| Artikelbezeichnung 1         | Rundbürste                                                                                                                                      |
| Artikel-Nr.                  | 353004                                                                                                                                          |
| GTIN                         | 4011890072899                                                                                                                                   |
| Inhaltsmenge                 | 1                                                                                                                                               |
| Inhaltseinheit               | Stück                                                                                                                                           |
| Gewicht                      | 0,271 kg                                                                                                                                        |
| Produktabmessung             | 115 x 12 x 23 x 22,23                                                                                                                           |
| Durchmesser 1                | 115 mm                                                                                                                                          |
| Besatzhöhe                   | 23 mm                                                                                                                                           |
| Besatzbreite                 | 12 mm                                                                                                                                           |
| Drahtstärke                  | 0,50 mm                                                                                                                                         |
| Bohrung                      | 22,23 mm                                                                                                                                        |
| Form Langversion             | gezopfter Draht                                                                                                                                 |
| Form Kurzversion             | gezopft                                                                                                                                         |
| maximale Drehzahl            | 12500 U/min                                                                                                                                     |
| Materialeignung              | Edelstahl Stahl                                                                                                                                 |
| Maschineneignung             | Freihand Winkelschleifer                                                                                                                        |
| Brancheneignung des Artikels | Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei<br>Rohrleitungsbau Containerbau Werften |
| Produktkategorie-Nummer      | PK08                                                                                                                                            |
| Produktkategorie-Text        | DB                                                                                                                                              |
| GTIN-Code Verpackungseinheit | 4011890072899                                                                                                                                   |
| Verpackungsart               | Blister                                                                                                                                         |
| Verpackungseinheit           | 1                                                                                                                                               |
| Länge Verpackung             | 160 mm                                                                                                                                          |
| Breite Verpackung            | 220 mm                                                                                                                                          |
| Höhe Verpackung              | 30 mm                                                                                                                                           |
| Gewicht-Verpackungseinheit   | 0,271 kg                                                                                                                                        |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 96035000 |
| Herkunftsland   | DE       |