PRODUKTDATENBLATT

FT38

TOPLINE ●●●

●●●●○○ Lebensdauer
●●●●●○ Schnittigkeit Vollmaterial
●●●○○○ Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41





- Hohe Standzeit
- Leicht schneidend
- Hohe Schnittgeschwindigkeit

Leistungsstarke Freihandtrennscheibe für kraftvollen Schnitt bei höchster Standzeit. Eisen- und schwefelfrei.

Typenbezeichnung	FT38
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	206373
GTIN	4011890056547
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,230 kg
Produktabmessung	230 x 2,5 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	2,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A24U9BF1337
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890056912
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	5,750 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE