

PRODUKTDATENBLATT

FT40

PROLINE ●●●○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41



- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Kühler Schnitt
- Leicht schneidend

Leistungsstarke Trennscheiben für Einsatz auf Benzin- und elektrischen Trennmaschinen.



Typenbezeichnung	FT40
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	201910
GTIN	4011890010372
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,530 kg
Produktabmessung	300 x 3,0 x 20,00
Durchmesser 1	300 mm
Stärke	3,0 mm
Bohrung	20,00 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	5100 U/min
Materialeignung	Stein NE-Metalle
Maschineneignung	Ortsfreie Trenn- und Schleifmaschine Benzinrenner
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Rohrleitungsbau
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	C24R-BF610
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890045909
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	300 mm
Höhe Verpackung	98 mm

Gewicht-Verpackungseinheit	13,250 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT