

PRODUKTDATENBLATT

FTK33



- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42



- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Komfortables Trennverhalten
- Leicht schneidend

Vielseitige Trennscheibe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Typenbezeichnung	FTK33
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	200995
GTIN	4011890004968
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,190 kg
Produktabmessung	230 x 2,0 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	2,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Beschädigte Scheibe nicht verwenden Kein Seitenschleifen Atemschutz Gehörschutz Augenschutz Handschutz Sicherheitshinweise beachten
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A24Q-BF21
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	40118900048191
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	235 mm

Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,750 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE