

PRODUKTDATENBLATT

FTK38

TOP LINE ●●●

- Lebensdauer
- Schnittheit Vollmaterial
- Schnittheit dünnwandiges Material

Form 42



- Hohe Standzeit
- Leicht schneidend
- Hohe Schnittgeschwindigkeit

Leistungsstarke Freihandtrennscheibe für kraftvollen Schnitt bei höchster Standzeit. Eisen- und schwefelfrei.

Typenbezeichnung	FTK38
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	201082
GTIN	4011890005361
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,046 kg
Produktabmessung	100 x 2,0 x 16,00
Durchmesser 1	100 mm
Stärke	2,0 mm
Bohrung	16,00 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	15300 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A24U9BF1338
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890045039
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm

Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,150 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE