

PRODUKTDATENBLATT

JUMBO SPEED G

TOPLINE ●●●

●●●●●○ Lebensdauer

gerade



- Hohe Zerspanungsleistung durch Keramik Korn
- Besonders geeignet für vergütete Stähle, Zunderflächen und Titan
- Besonders gut im Kantenschliff

Schneller und aggressiver Schliff mit sehr hoher Zerspanungsleistung durch große Auflagefläche extra langer Lamellen.



Typenbezeichnung	JUMBO SPEED G
Artikelbezeichnung 1	Lamellenschleifscheibe
Artikel-Nr.	210623
GTIN	4011890101582
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,096 kg
Produktabmessung	125 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe schräg
Form Kurzversion	gerade
Körnung SU	60
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK05
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890101599
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,960 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE

Produktvideo URL

<https://youtu.be/38a4SKk2o9E>