

PRODUKTDATENBLATT

JUMBO SPEED P X-LOCK

TOP LINE ●●●

●●●●●○ Lebensdauer

schräg



- Hohe Zerspanungsleistung durch Keramik Korn Besonders geeignet für vergütete Stähle, Zunderflächen und Titan Besonders gut im Kantenschliff

Schneller und aggressiver Schliff mit sehr hoher Zerspanungsleistung durch große Auflagefläche extra langer Lamellen.



Typenbezeichnung	JUMBO SPEED P X-LOCK
Artikelbezeichnung 1	Fächerschleifscheibe
Artikelbezeichnung 2	X-LOCK
Artikel-Nr.	211395
GTIN	4011890125434
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,120 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe schräg
Form Kurzversion	schräg
Körnung SU	40
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK05
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890125441
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,200 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/38a4SKk2o9E

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG

Brohlthalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl · service@rhodius.de · www.rhodius-abrasives.com
Tel. +49 2636 920-400 · kostenfreie Fax-Nr. (DE) +49 800 6645394

RHODIUS