

PRODUKTDATENBLATT

JUMBO SPEED P X-LOCK



●●●●●○ Lebensdauer

schräg



- Hohe Zerspanungsleistung durch Keramik Korn
Besonders geeignet für vergütete Stähle, Zunderflächen und Titan
Besonders gut im Kantenschliff

Schneller und aggressiver Schliff mit sehr hoher
Zerspanungsleistung durch große Auflagefläche extra langer
Lamellen.



Typenbezeichnung	JUMBO SPEED P X-LOCK
Artikelbezeichnung 1	Fächerschleifscheibe
Artikelbezeichnung 2	X-LOCK
Artikel-Nr.	21 1400
GTIN	4011890125533
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,127 kg
Produktabmessung	125 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe schräg
Form Kurzversion	schräg
Körnung SU	80
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	CERAMICON
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK05
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890125540
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,273 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/38a4SKk2o9E