

PRODUKTDATENBLATT

KFK

TOPLINE ●●●

Unterlage Vulkanfiber
Kornart Keramikkorn
Bindung Kunstharz

- Besonders geeignet für vergütete Stähle, Zunderflächen und Titan
- Spürbar schnellere Zerspanung
- Hohe Lebensdauer

Keramikkorn-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine sehr hohe Abtragsleistung in kurzer Zeit bei sehr hoher Standzeit.

 Einsatz nur auf passenden Stütztellern RH TURBO und RH ST siehe Seite 71



Typenbezeichnung	KFK
Artikelbezeichnung 1	Fiberscheibe
Artikel-Nr.	305515
GTIN	4011890085400
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,058 kg
Produktabmessung	180 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Bohrung	22,23 mm
Körnung SU	60
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkanfiber
Kornart	Keramikkorn
Bindung	Kunstharz
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115299
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,450 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	DE