
PRODUKTDATENBLATT

KKBR

PROLINE ●●○

Unterlage J-Flex Gewebe, Baumwolle, flexibel und weich
Kornart Aluminiumoxid
Bindung Kunstharz

Form BA 00 



- Dicht gestreutes Aluminiumoxyd für hohen Materialabtrag
- Kunstharzbindung für lange Lebensdauer

Schleifbogen mit besonders flexibler Gewebeunterlage.

Typenbezeichnung	KKBR
Artikelbezeichnung 1	Schleifbogen
Artikel-Nr.	300887
GTIN	4011890025079
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,050 kg
Produktabmessung	230 x 280
Durchmesser 1	230 mm
Gesamtlänge	280 mm
Form Langversion	Bogen ohne Lochung
Form Kurzversion	Form BA 00
Körnung SU	100
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	J-Flex Gewebe, Baumwolle, flexibel und weich
Kornart	Aluminiumoxid
Streuung	dicht gestreut
Bindung	Kunstharz
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890120224
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	240 mm
Breite Verpackung	290 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	2,500 kg
Zolltarifnummer	68051000

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG
Brohltalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl · service@rhodius.de · www.rhodius-abrasives.com
Tel. +49 2636 920-400 · kostenfreie Fax-Nr. (DE) +49 800 6645394

RHODIUS

Herkunftsland	DE

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG
Brohltalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl · service@rhodius.de · www.rhodius-abrasives.com
Tel. +49 2636 920-400 · kostenfreie Fax-Nr. (DE) +49 800 6645394

RHODIUS