PRODUKTDATENBLATT

LD40

PROLINE

●●●●○○ Lebensdauer
●●●●●○ Schnittigkeit

gerade



- 12mm hohe Segmente
- Breites Anwendungsspektrum
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD40 ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten und erlaubt in einem breiten Anwendungsspektrum von Beton bis Granit kurze Trennzeiten. Die 12 mm hohen Diamantsegmente sind bei der LD40 auf den Stahlkern der Scheibe lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.

* *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00 mm in jeder VPE enthalten.

Typenbezeichnung	LD40
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	302456
GTIN	4011890050354
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	1,200 kg
Produktabmessung	300 x 12,0 x 2,8 x 20,00
Durchmesser 1	300 mm
Stärke	2,8 mm
Bohrung	20,00 mm
Segmenthöhe	12,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	6400 U/min
Materialeignung	Beton
Maschineneignung	Tischsäge Benzintrenner
Brancheneignung des Artikels	Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890050354
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	335 mm
Breite Verpackung	305 mm
Höhe Verpackung	5 mm

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Gewicht-Verpackungseinheit	1,200 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN