PRODUKTDATENBLATT

LD410 SPEED

TOPLINE

Lebensdauer

Schnittigkeit

gerade

- Extra lange Standzeit durch bis zu 17 mm hohe, geschmiedete Segmente
- Für handgeführte Winkelschleifer, Benzintrenner und Tischsägen
- Spezieller Stahlkern mit Kühlungsöffnungen
- Komfortableres Trennen aufgrund von weniger Vibrationen
- Nass- und Trockenschnitt
- Lasergeschweißt

Die LD410 SPEED erreicht mit ihren 17 mm hohen Diamantsegmenten eine extra lange Standzeit in Werkstoffen von Granit bis Beton. Mit der LD410 SPEED lässt sich besonders komfortabel trennen, denn die Vibrationen wurden durch die geschmiedeten Segmente auf ein Minimum reduziert. Der Stahlkern ist zudem mit Kühlungsöffnungen versehen. Sie eignet sich besonders für handgeführte Winkelschleifer, Tischsägen und Benzintrenner. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.

* Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 22,23 mm und 20,00 mm in jeder VPE enthalten

Typenbezeichnung	LD410 SPEED
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303718
GTIN	4011890084939
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	1,300 kg
Produktabmessung	300 x 17,0 x 2,8 x 25,40*
Durchmesser 1	300 mm
Stärke	2,8 mm
Bohrung	25,40 mm
Segmenthöhe	17,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	6400 U/min
Materialeignung	Naturstein
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer Benzintrenner Ortsfreie Trenn- und Schleifmaschine
Technologien	BRAINTOOLS
Brancheneignung des Artikels	Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890084939
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Länge Verpackung	335 mm
Breite Verpackung	305 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,300 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/yt6rLPqfU2k