PRODUKTDATENBLATT

LD45

TOPLINE ●●●

●●●●●○ Lebensdauer
●●●●●○ Schnittigkeit

gerade



- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Lange Lebensdauer
- Speziell für Tischsägen und Benzin-Trennschleifer
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD45 ist speziell für den Einsatz auf Tischsägen und Benzin-Trennschleifern entwickelt. Sie überzeugt in hartem Beton mit Zuschlägen bis zu weichen Betonsteinen durch ihre hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer. Die geschmiedeten Segmente sorgen für ein Minimum an Vibration. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.

**Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00 mm in jeder VPE enthalten. Größere Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.

Typenbezeichnung	LD45
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303835
GTIN	4011890095171
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	2,300 kg
Produktabmessung	400 x 11,0 x 3,2 x 20,00
Durchmesser 1	400 mm
Stärke	3,2 mm
Bohrung	20,00 mm
Segmenthöhe	11,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	4800 U/min
Materialeignung	Beton
Maschineneignung	Tischsäge Benzintrenner
Brancheneignung des Artikels	Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890095171
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	435 mm
Breite Verpackung	405 mm
Höhe Verpackung	5 mm

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Gewicht-Verpackungseinheit	2,300 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE