

PRODUKTDATENBLATT

LD50

ALPHALINE ●○○

●●●○○○ Lebensdauer
●●●○○○ Schnittigkeit

gerade 

- Gute Trennzeiten
- Gute Lebensdauer
- Nass- und Trockenschnitt
- Lasergeschweißt

Die LD50 ist das leistungsstarke Werkzeug für den preisbewussten Anwender. Sie erreicht in Beton gute Trennzeiten in Verbindung mit einer guten Standzeit. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



* *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00 mm in jeder VPE enthalten.

Typenbezeichnung	LD50
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303188
GTIN	4011890059135
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,300 kg
Produktabmessung	180 x 10,0 x 2,4 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	2,4 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	10,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Materialeignung	Beton
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890059135
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	215 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	5 mm

Gewicht-Verpackungseinheit	0,300 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN