PRODUKTDATENBLATT

LD60

PROLINE ●●○

●●●○○○ Lebensdauer
●●●●○○ Schnittigkeit

gerade



- 11 mm Segmenthöhe
- Hohe Sicherheit gegen Unterschnitt durch Tiefschutzsegmente
- Geschmiedete Segmente
- Nass- und Trockenschnitt
- Lasergeschweißt

Die LD60 ist mit 11 mm hohen Diamantsegmenten bestückt. Dank der hier eingesetzten Tiefschutzsegmente wird bei der LD60 der Unterschnitt reduziert und ein besonders hoher Sicherheitsstandard erreicht. Die geschmiedeten Segmente sorgen für ein Minimum an Vibration. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.

**Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00 mm in jeder VPE enthalten. Größere Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.

Typenbezeichnung	LD60
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303748
GTIN	4011890085233
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	2,030 kg
Produktabmessung	400 x 11,0 x 3,2 x 20,00
Durchmesser 1	400 mm
Stärke	3,2 mm
Bohrung	20,00 mm
Segmenthöhe	11,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	4800 U/min
Materialeignung	Asphalt
Maschineneignung	Benzintrenner
Brancheneignung des Artikels	Gießerei & Putzerei Konstruktionsstahlbau Rohrleitungsbau
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890085233
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	435 mm
Breite Verpackung	405 mm
Höhe Verpackung	5 mm

RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstraße 2 · D56659 Burgbrohl · E-Mail: service@rhodius.eu · www.rhodius-abrasives.com

RHODIUS

Gewicht-Verpackungseinheit	2,030 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE