

PRODUKTDATENBLATT

LSZ FB

TOP LINE ●●●

●●●●○ Lebensdauer

schräg



- Höchste Lebensdauer
- Sehr gute Zerspanungsleistung
- Sehr gut auf Stahl, auch geeignet für Edelstahl

Zirkon-Fächerschleifscheibe mit einem Höchstmaß an Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit.



Typenbezeichnung	LSZ FB
Artikelbezeichnung 1	Fächerschleifscheibe
Artikel-Nr.	211689
GTIN	4011890127414
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Produktabmessung	150 x 22,23
Durchmesser 1	150 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe schräg
Form Kurzversion	schräg
Körnung SU	40
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	10200 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1% Gehörschutz Augenschutz Handschutz Sicherheitshinweise beachten Atemschutz
Produktkategorie-Nummer	PK05
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890127421
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	68051000