

PRODUKTDATENBLATT

LSZ FB



●●●●○ Lebensdauer

gerade



- Höchste Lebensdauer
- Sehr gute Zerspanungsleistung
- Sehr gut auf Stahl, auch geeignet für Edelstahl

Zirkon-Fächerschleifscheibe mit einem Höchstmaß an Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit.



Typenbezeichnung	LSZ FB
Artikelbezeichnung 1	Fächerschleifscheibe
Artikel-Nr.	211423
GTIN	4011890125991
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Produktabmessung	180 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Körnung SU	80
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei $\leq 0,1\%$
Produktkategorie-Nummer	PK05
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890126004
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	68051000