

PRODUKTDATENBLATT

RHST



Stützteller

- Flexiblerer Stützteller
- Optimale Anpassung an das Werkstück
- Angenehmes Schleifen

Stützteller für Fiberscheiben – flexibel für optimale Anpassung an das Werkstück.



Typenbezeichnung	RHST
Artikelbezeichnung 1	Stützteller Fiberscheibe
Artikel-Nr.	300397
GTIN	4011890030608
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,100 kg
Produktabmessung	125 x M14
Durchmesser 1	125 mm
Gewindeaufnahme	M14
Form Langversion	Stützteller
Form Kurzversion	Stützteller
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890048122
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	135 mm
Breite Verpackung	175 mm
Höhe Verpackung	30 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,000 kg
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE