

# PRODUKTDATENBLATT

## SFC

**PROLINE** ●●○

Kornart Siliziumcarbid  
Bindung Kunstharz

- Für die Bearbeitung von Stein
- Besonders lange Lebensdauer
- Vereinigt die Vorteile von Fiberscheiben und Schrupscheiben

Semiflexible Schleifscheibe für den Einsatz auf passendem Stützteller RH ST.

**i** Einsatz nur auf passendem Stützteller RH  
ST siehe unten



| Typenbezeichnung                 | SFC            |
|----------------------------------|----------------|
| Artikelbezeichnung 1             | Fiberscheibe   |
| Artikel-Nr.                      | 305487         |
| GTIN                             | 4011890082614  |
| Inhaltsmenge                     | 25             |
| Inhaltseinheit                   | Stück          |
| Gewicht                          | 0,090 kg       |
| Produktabmessung                 | 125 x 22,23    |
| Durchmesser 1                    | 125 mm         |
| Bohrung                          | 22,23 mm       |
| Körnung SU                       | 16             |
| Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D) | /              |
| Kornart                          | Siliziumcarbid |
| Bindung                          | Kunstharz      |
| Arbeitsgeschwindigkeit           | 80 m/s         |
| maximale Drehzahl                | 12250 U/min    |
| Produktkategorie-Nummer          | PK06           |
| Produktkategorie-Text            | SU             |
| GTIN-Code Verpackungseinheit     | 4011890115817  |
| Verpackungsart                   | Karton         |
| Länge Verpackung                 | 180 mm         |
| Breite Verpackung                | 180 mm         |
| Höhe Verpackung                  | 130 mm         |
| Gewicht-Verpackungseinheit       | 2,250 kg       |
| Zolltarifnummer                  | 68052000       |
| Herkunftsland                    | PT             |