

PRODUKTDATENBLATT

SKBW

PROLINE ●●●

gewellt



- Für flexibles Arbeiten
- Vereinigt die Vorteile von Topf- und Rundbürsten
- MKBW: Vermessingt für höheren Korrosionsschutz

Stahl-Kegelbürste mit gewelltem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern.



Typenbezeichnung	SKBW
Artikelbezeichnung 1	Kegelbürste
Artikel-Nr.	353025
GTIN	4011890073117
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,188 kg
Produktabmessung	100 x 10 x 20 x M14
Durchmesser 1	100 mm
Besatzhöhe	20 mm
Besatzbreite	10 mm
Drahtstärke	0,30 mm
Gewindeaufnahme	M14
Form Langversion	gewellter Draht
Form Kurzversion	gewellt
maximale Drehzahl	12500 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK08
Produktkategorie-Text	DB
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890073117
Verpackungsart	Blister
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	200 mm
Höhe Verpackung	40 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,188 kg

Zolltarifnummer	96035000
Herkunftsland	CN