

# PRODUKTDATENBLATT

## SKBZ PACK

**PROLINE** ●●○

gezopft



- Für hohe Reinigungsleistung
- Zum Entfernen starker Verkrustungen
- Vereinigen die Vorteile von Topf- und Rundbürsten

Stahl-Kegelbürste mit gezopftem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern.



|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung             | SKBZ PACK                                                                                                                                    |
| Artikelbezeichnung 1         | Kegelbürste                                                                                                                                  |
| Artikel-Nr.                  | 304575                                                                                                                                       |
| GTIN                         | 4011890129395                                                                                                                                |
| Inhaltsmenge                 | 2                                                                                                                                            |
| Inhaltseinheit               | Stück                                                                                                                                        |
| Gewicht                      | 0,317 kg                                                                                                                                     |
| Produktabmessung             | 115 x 15 x 20 x M14                                                                                                                          |
| Durchmesser 1                | 115 mm                                                                                                                                       |
| Besatzhöhe                   | 20 mm                                                                                                                                        |
| Besatzbreite                 | 15 mm                                                                                                                                        |
| Drahtstärke                  | 0,50 mm                                                                                                                                      |
| Gewindeaufnahme              | M14                                                                                                                                          |
| Form Langversion             | gezopfter Draht                                                                                                                              |
| Form Kurzversion             | gezopft                                                                                                                                      |
| maximale Drehzahl            | 12500 U/min                                                                                                                                  |
| Materialeignung              | Stahl                                                                                                                                        |
| Maschineneignung             | Freihand Winkelschleifer                                                                                                                     |
| Brancheneignung des Artikels | Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften |
| Produktkategorie-Nummer      | PK08                                                                                                                                         |
| Produktkategorie-Text        | DB                                                                                                                                           |
| GTIN-Code Verpackungseinheit | 4011890110553                                                                                                                                |
| Verpackungsart               | Karton                                                                                                                                       |
| Verpackungseinheit           | 1                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung             | 130 mm                                                                                                                                       |
| Breite Verpackung            | 130 mm                                                                                                                                       |
| Höhe Verpackung              | 300 mm                                                                                                                                       |
| Gewicht-Verpackungseinheit   | 0,634 kg                                                                                                                                     |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 96035000 |
| Herkunftsland   | CN       |