
PRODUKTDATENBLATT

SLR

PROLINE ●●○

Kornart Aluminiumoxid



- Die flexiblen Lamellen ermöglichen eine optimale Anpassung an das Werkstück
- Besonders hohe Lamellenanzahl für lange Lebensdauer
- Gute Abtragsleistung

Schleiflamellenrad für den Winkelschleifer.

Typenbezeichnung	SLR
Artikelbezeichnung 1	Fächerschleifer
Artikel-Nr.	305191
GTIN	4011890080085
Inhaltsmenge	5
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,182 kg
Produktabmessung	125 x 20,0 x M14
Durchmesser 1	125 mm
Breite	20 mm
Gewindeaufnahme	M14
Körnung SU	80
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Kornart	Aluminiumoxid
maximale Drehzahl	12200 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890118160
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,910 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG
Brohltalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl · service@rhodius.de · www.rhodius-abrasives.com
Tel. +49 2636 920-400 · kostenfreie Fax-Nr. (DE) +49 800 6645394

RHODIUS