

PRODUKTDATENBLATT

SRBZ

TOP LINE ●●●

gezopft



- Für hohe Reinigungsleistung
- Zum Entfernen starker Verkrustungen
- Für zielgerichtetes Arbeiten

Stahl-Rundbürste mit gezopftem Stahldraht für den Winkelschleifer.



Typenbezeichnung	SRBZ
Artikelbezeichnung 1	Rundbürste
Artikel-Nr.	353132
GTIN	4011890076521
Inhaltsmenge	6
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,330 kg
Produktabmessung	125 x 13 x 28 x M14
Durchmesser 1	125 mm
Besatzhöhe	28 mm
Besatzbreite	13 mm
Drahtstärke	0,50 mm
Gewindeaufnahme	M14
Form Langversion	gezopfter Draht
Form Kurzversion	gezopft
maximale Drehzahl	12500 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK08
Produktkategorie-Text	DB
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890114261
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	300 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,980 kg

Zolltarifnummer	96035000
Herkunftsland	DE