

# PRODUKTDATENBLATT

## SRBZGS

**TOP LINE** ●●●

gezopft



- Hohe max. Drehzahl
- Für hohe Bürstanforderung
- Zum Entfernen starker Verkrustungen

Stahl-Rundbürste mit gezopftem Stahldraht mit 6 mm Schaft für den Einsatz auf Geradschleifern und biegsamen Wellen.



|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typenbezeichnung             | SRBZGS                                                                                                                                       |
| Artikelbezeichnung 1         | Rundbürste                                                                                                                                   |
| Artikel-Nr.                  | 353046                                                                                                                                       |
| GTIN                         | 4011890073322                                                                                                                                |
| Inhaltsmenge                 | 12                                                                                                                                           |
| Inhaltseinheit               | Stück                                                                                                                                        |
| Gewicht                      | 0,127 kg                                                                                                                                     |
| Produktabmessung             | 75 x 12 x 18 x 6,0                                                                                                                           |
| Durchmesser 1                | 75 mm                                                                                                                                        |
| Besatzhöhe                   | 18 mm                                                                                                                                        |
| Besatzbreite                 | 12 mm                                                                                                                                        |
| Drahtstärke                  | 0,50 mm                                                                                                                                      |
| Schaftdurchmesser            | 6,0 mm                                                                                                                                       |
| Form Langversion             | gezopfter Draht                                                                                                                              |
| Form Kurzversion             | gezopft                                                                                                                                      |
| maximale Drehzahl            | 20000 U/min                                                                                                                                  |
| Materialeignung              | Stahl                                                                                                                                        |
| Maschineneignung             | Geradschleifer Druckluftschleifer                                                                                                            |
| Brancheneignung des Artikels | Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften |
| Produktkategorie-Nummer      | PK08                                                                                                                                         |
| Produktkategorie-Text        | DB                                                                                                                                           |
| GTIN-Code Verpackungseinheit | 4011890114315                                                                                                                                |
| Verpackungsart               | Karton                                                                                                                                       |
| Verpackungseinheit           | 1                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung             | 80 mm                                                                                                                                        |
| Breite Verpackung            | 100 mm                                                                                                                                       |
| Höhe Verpackung              | 300 mm                                                                                                                                       |
| Gewicht-Verpackungseinheit   | 1,524 kg                                                                                                                                     |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 96035000 |
| Herkunftsland   | CN       |