

PRODUKTDATENBLATT

ST34

ALPHALINE ●○○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41 

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Standzeit
- Leicht schneidend

Stationäre Trennscheibe mit hoher Zerspanung. Ideal auf transportablen Werkstattmaschinen (bis 3 KW) und Kappsägen.



Typenbezeichnung	ST34
Artikelbezeichnung 1	Stationäre Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	205578
GTIN	4011890053966
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,610 kg
Produktabmessung	350 x 3,0 x 32,00
Durchmesser 1	350 mm
Stärke	3,0 mm
Bohrung	32,00 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	4400 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Kappsäge
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A36N8BF348
Produktkategorie-Nummer	PK03
Produktkategorie-Text	ST
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890054161
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	360 mm
Breite Verpackung	360 mm
Höhe Verpackung	40 mm

Gewicht-Verpackungseinheit	6,100 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT