

PRODUKTDATENBLATT

ST34

ALPHALINE ●○○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41 

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Standzeit
- Leicht schneidend

Stationäre Trennscheibe mit hoher Zerspanung. Ideal auf transportablen Werkstattmaschinen (bis 3 KW) und Kappsägen.



Typenbezeichnung	ST34
Artikelbezeichnung 1	Stationäre Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	201504
GTIN	4011890008324
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,815 kg
Produktabmessung	400 x 3,0 x 25,40
Durchmesser 1	400 mm
Stärke	3,0 mm
Bohrung	25,40 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	3850 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Kappsäge
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A36N8BF348
Produktkategorie-Nummer	PK03
Produktkategorie-Text	ST
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890048405
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	405 mm
Breite Verpackung	405 mm
Höhe Verpackung	50 mm

Gewicht-Verpackungseinheit	8,150 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT