

PRODUKTDATENBLATT

STBW

PROLINE ●●●

gewellt



- Für flexibles Arbeiten
- Zum schonenden Reinigen
- MTBW: Vermessingt für höheren Korrosionsschutz

Stahl-Topfbürste mit gewelltem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern.



Typenbezeichnung	STBW
Artikelbezeichnung 1	Topfbürste
Artikel-Nr.	353017
GTIN	4011890073032
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,220 kg
Produktabmessung	80 x 25 x M14
Durchmesser 1	80 mm
Besatzbreite	25 mm
Drahtstärke	0,30 mm
Gewindeaufnahme	M14
Form Langversion	gewellter Draht
Form Kurzversion	gewellt
maximale Drehzahl	8500 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK08
Produktkategorie-Text	DB
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890073032
Verpackungsart	Blister
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	215 mm
Höhe Verpackung	90 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,220 kg
Zolltarifnummer	96035000

