

PRODUKTDATENBLATT

STBZ

PROLINE ●●●○

gezopft



- Für hohe Reinigungsleistung
- Zum Entfernen starker Verkrustungen
- Abnehmbarer Stützring für längere Lebenszeit (ab 75 mm)

Stahl-Topfbürste mit gezopftem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern.



* mit abnehmbarem Stützring

Typenbezeichnung	STBZ
Artikelbezeichnung 1	Topfbürste
Artikel-Nr.	353012
GTIN	4011890072981
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	1,039 kg
Produktabmessung	100 x 20 x M14
Durchmesser 1	100 mm
Besatzbreite	20 mm
Drahtstärke	0,50 mm
Gewindeaufnahme	M14
Form Langversion	gezopfter Draht
Form Kurzversion	gezopft
maximale Drehzahl	8500 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK08
Produktkategorie-Text	DB
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890072981
Verpackungsart	Blister
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	150 mm
Breite Verpackung	215 mm
Höhe Verpackung	90 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,039 kg

Zolltarifnummer	96035000
Herkunftsland	RO