

PRODUKTDATENBLATT

SVS HD

TOP LINE ●●●
gekröpft



- Kantenstabil
- Höchste Reinigungsleistung
- Mit keramischem Hochleistungsschleifkorn

Reinigungsvlies mit keramischem Hochleistungsschleifkorn. Für starke Reinigungsleistung und mit extrem langer Lebensdauer.



Einsatz nur auf regulierbaren Winkelschleifern. Bei zu hoher Drehzahl schmilzt das Vlies. Optimaler Drehzahlbereich: 3.000 – 7.000 U/min



Typenbezeichnung	SVS HD
Artikelbezeichnung 1	Reinigungsvlies
Artikel-Nr.	303872
GTIN	4011890095867
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,075 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Reinigungsvlies gekröpft
Form Kurzversion	gekröpft
maximale Drehzahl	10460 U/min
optimale Drehzahl	8600 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl NE-Metalle Holz
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK07
Produktkategorie-Text	PW
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115022
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	140 mm
Höhe Verpackung	240 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,750 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	IT