

PRODUKTDATENBLATT

SVS

PROLINE ●●○

gekröpft



- Material schonend
- Hohe Reinigungsleistung

Schleifvlies-Scheibe für extrem starke Reinigungsleistung und starken Abtrag.



Einsatz nur auf regulierbaren Winkelschleifern. Bei zu hoher Drehzahl schmilzt das Vlies. Optimaler Drehzahlbereich: 3.000 – 7.000 U/min



Typenbezeichnung	SVS
Artikelbezeichnung 1	Reinigungsvlies
Artikel-Nr.	303151
GTIN	4011890057742
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,102 kg
Produktabmessung	125 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Reinigungsvlies gekröpft
Form Kurzversion	gekröpft
maximale Drehzahl	9630 U/min
optimale Drehzahl	5600 U/min
Materialeignung	Stahl NE-Metalle Holz
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK07
Produktkategorie-Text	PW
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890058084
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	140 mm
Höhe Verpackung	240 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,020 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	NL