

PRODUKTDATENBLATT

VISION SPEED X-LOCK

TOPLINE ●●●

●●●●○ Lebensdauer

schräg



- Freie Sicht auf das Werkstück
- Hochleistungs-Keramik Korn für schnelles Schleifen ohne Kraftaufwand
- Kühler Schliff durch Bindung, mit schleifaktiven Zusatzstoffen

Keramik Korn-Fächerschleifscheibe. Dank ihrer drei Aussparungen wird die VISION SPEED beim Drehen transparent. Das ermöglicht eine permanente Kontrolle des Arbeitsergebnisses.



Typenbezeichnung	VISION SPEED X-LOCK
Artikelbezeichnung 1	Fächerschleifscheibe
Artikelbezeichnung 2	X-LOCK
Artikel-Nr.	211402
GTIN	4011890125571
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,069 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe schräg
Form Kurzversion	schräg
Körnung SU	60
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl NE-Metalle
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	BRAINTOOLS VISION CERAMICON
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Produktkategorie-Nummer	PK05
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890125588
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,690 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/jb1EUSwBCAs

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG

Brohlthalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl · service@rhodius.de · www.rhodiusabrasives.com
Tel. +49 2636 920-400 · kostenfreie Fax-Nr. (DE) +49 800 6645394

RHODIUS