

# PRODUKTDATENBLATT

## VISION SPEED X-LOCK

TOP LINE ●●●

●●●●○○ Lebensdauer

schräg



- Freie Sicht auf das Werkstück
- Hochleistungs-Keramikkorn für schnelles Schleifen ohne Kraftaufwand
- Kühler Schliff durch Bindung, mit schleifaktiven Zusatzstoffen

Keramikkorn-Fächerschleifscheibe. Dank ihrer drei Aussparungen wird die VISION SPEED beim Drehen transparent. Das ermöglicht eine permanente Kontrolle des Arbeitsergebnisses.



| Typenbezeichnung                         | VISION SPEED X-LOCK                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung 1                     | Fächerschleifscheibe                                                                                                                         |
| Artikelbezeichnung 2                     | X-LOCK                                                                                                                                       |
| Artikel-Nr.                              | 211403                                                                                                                                       |
| GTIN                                     | 4011890125595                                                                                                                                |
| Inhaltsmenge                             | 10                                                                                                                                           |
| Inhaltseinheit                           | Stück                                                                                                                                        |
| Gewicht                                  | 0,069 kg                                                                                                                                     |
| Produktabmessung                         | 115 x 22,23                                                                                                                                  |
| Durchmesser 1                            | 115 mm                                                                                                                                       |
| Bohrung                                  | 22,23 mm                                                                                                                                     |
| Form Langversion                         | Schleifscheibe schräg                                                                                                                        |
| Form Kurzversion                         | schräg                                                                                                                                       |
| Körnung SU                               | 80                                                                                                                                           |
| Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)         | /                                                                                                                                            |
| Arbeitsgeschwindigkeit                   | 80 m/s                                                                                                                                       |
| maximale Drehzahl                        | 13300 U/min                                                                                                                                  |
| Materialeignung                          | Edelstahl Stahl NE-Metalle                                                                                                                   |
| Maschineneignung                         | Freihand Winkelschleifer                                                                                                                     |
| Technologien                             | BRAINTOOLS VISION CERAMICON                                                                                                                  |
| Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung | Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%                                                                                                               |
| Brancheneignung des Artikels             | Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften |
| Produktkategorie-Nummer                  | PK05                                                                                                                                         |
| Produktkategorie-Text                    | LS                                                                                                                                           |
| GTIN-Code Verpackungseinheit             | 4011890125601                                                                                                                                |
| Verpackungsart                           | Karton                                                                                                                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                         | 130 mm                                                                                                                                       |
| Breite Verpackung                        | 130 mm                                                                                                                                       |
| Höhe Verpackung                          | 130 mm                                                                                                                                       |
| Gewicht-Verpackungseinheit               | 0,690 kg                                                                                                                                     |
| Zolltarifnummer                          | 68051000                                                                                                                                     |
| Herkunftsland                            | DE                                                                                                                                           |
| Produktvideo URL                         | <a href="https://youtu.be/jb1EUSwBCAs">https://youtu.be/jb1EUSwBCAs</a>                                                                      |

**RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG**

Brohlthalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl · [service@rhodius.de](mailto:service@rhodius.de) · [www.rhodiusabrasives.com](http://www.rhodiusabrasives.com)  
Tel. +49 2636 920-400 · kostenfreie Fax-Nr. (DE) +49 800 6645394

**RHODIUS**