

PRODUKTDATENBLATT

VLS V



- Optimaler Halt auf passendem Stützteller RH V durch hochwertiges Klettvlies
- Offene Struktur für weniger Zusetzen
- Gleichmäßiges Schliffbild

Vlies-Klettscheibe für ein gutes Oberflächenfinish.



Für ein optimales Arbeitsergebnis und gute Lebensdauer sollte die Drehzahl reduziert werden (30 – 40 m/s)



Typenbezeichnung	VLS V
Artikelbezeichnung 1	Klettscheibe
Artikel-Nr.	305283
GTIN	4011890081587
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,023 kg
Produktabmessung	115
Durchmesser 1	115 mm
Körnung Vlies	very fine
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
maximale Drehzahl	13285 U/min
optimale Drehzahl	6000 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890121191
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	125 mm
Breite Verpackung	125 mm
Höhe Verpackung	80 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,230 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	IT