

PRODUKTDATENBLATT

XTK69 MULTI CROSS

PROLINE

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 27



- Extradünnes Trennen und Schruppschleifen mit einer Scheibe
- Geeignet für eine Vielzahl von Materialien
- Sicher durch drei vollflächige Gewebelagen

Ermöglicht Trenn-Schleif-Arbeiten in nur einem Arbeitsgang - bei einer Scheibenstärke von 1,9 mm.

i Ideal für antriebsschwache Maschinen, bedingt geeignet für hartgebrannte Fliesen und Klinker



Typenbezeichnung	XTK69 MULTI CROSS
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	211458
GTIN	4011890126257
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,050 kg
Produktabmessung	115 x 1,9 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1,9 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Fliesen/Keramik NE-Metalle Stein Stahl Edelstahl Guss Holz Verbundwerkstoffe
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	ALLROUNDER HYDROPROTECT POWERPLUS
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Gehörschutz Atemschutz Augenschutz Handschutz Sicherheitshinweise beachten Kein Seitenschleifen
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Fahrzeugbau Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	49AC46R9BF14639
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890126264
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1

Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	78 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,250 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/9ua2tNo93zc