

## Montage Benzinkompressor KPM 3,5

**AEROTEC**

### Artikelnummer ▼

25303705

### Marke ▼

AEROTEC

### Verfügbarkeit ▼

Auf Lager  
Sofort lieferbar

### Katalogverzeichnis ▼

Drucklufttechnik » Schraubenkompressoren  
» Mobile Schraubenkompressoren »  
AEROTEC KPM 3,5

### Bestellung ▼

Ab 1 Stück



### Versandinformationen ▼

| Verpackungsmaße |        | Gewichte      |         | Versand    |           | Sonstige |      |
|-----------------|--------|---------------|---------|------------|-----------|----------|------|
| Länge           | 800 mm | Bruttogewicht | 71,4 kg | Versandart | Spedition | DualUse  | ✘    |
| Breite          | 700 mm | Nettogewicht  | 68 kg   | Inhalt     | 1 Stück   | SCIP     | n/a  |
| Höhe            | 850 mm |               |         |            |           | SVHC     | Nein |

### Stammdaten ▼

| Ursprungsland                                                                               | EAN           | Zolltarifnummer | Mengeneinheit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|  Italien | 4260135777680 | 85081900        | Stück         |

### Beschreibung ▼

Unser Aerotec Montage Benzinkompressor KPM 3,5 ist perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Er kann 24 Stunden lang ohne Probleme betrieben werden. Durch seinen festen Rohrrahmen wird der Kompressor vor Beschädigungen geschützt und die großen Luftreifen sorgen für einen leichteren Transport. Dies ermöglicht ein einfaches und optimales Arbeiten auf Baustellen.

- Für den mobilen Einsatz geeignet
- 24 Stunden Betrieb möglich
- Inklusive 3 Schnellkupplungen zur Luftentnahme
- Rohrrahmen schützt den Kompressor vor Beschädigungen
- Sehr gute Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten
- Benzin Briggs & Stratton-4-Takt Motor
- Mit großen Luftreifen für einen leichteren Transport

## Hersteller

pro)SALES GmbH, AEROTEC Kompressoren  
Ferdinand-Porsche-Str. 16, 63500 Seligenstadt, Deutschland  
info@aerotec.info

## Medieninformationen ▼



## Technische Daten ▼

| Allgemeine Informationen  |                                       |                              |                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Effektive Liefermenge ca. | 400 l/min                             | Höchstdruck                  | 10 bar                                              |
| Ölfrei / Ölgeschmiert     | Ölgeschmiert                          | Mobil / Stationär            | Mobil                                               |
| Abmessungen und Gewichte  |                                       |                              |                                                     |
| Länge (Produkt) ca.       | 790 mm                                | Breite/Tiefe (Produkt) ca.   | 690 mm                                              |
| Höhe (Produkt) ca.        | 830 mm                                | Gewicht (Netto) ca.          | 65 kg                                               |
| Geräuschemission          |                                       |                              |                                                     |
| Schalldruckpegel Lp       | 77 dB(A)                              | Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
| Schalleistungspegel Lw    | 96 dB(A)                              |                              |                                                     |
| Motor(en)                 |                                       |                              |                                                     |
| Motorart                  | Benzin Briggs & Stratton-4 Takt Motor | Motorabgabeleistung          | 3.5 kW                                              |
| Tankvolumen               | 3.1 l                                 |                              |                                                     |
| Druckluftbehälter         |                                       |                              |                                                     |
| Behälterinhalt            | 7 l                                   | Behälter stehend / liegend   | Stehend                                             |

## Ausstattung ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.