

**Besonderheiten**

- geeignet für GU10 / GU5.3 Fassungen [separat erhältlich]
- einfache Montage der Leuchtmittel durch Klickverschluss

Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	Aluminium
Oberflächenstruktur	Matt
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Schwenkwinkel	30 Grad
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	23 mm
Durchmesser	82 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Artikelgewicht	73 g