




Die Deckenleuchten der PRO OFFICE SANO Serie sind eine effiziente Lösung für die Sanierung und Modernisierung alter T5 / T8 Rasterleuchten. Durch die etwas größeren Abmessungen überdecken die Leuchten die alten Installationen, so dass auf einen Neuanstrich der Decke verzichtet werden kann.

Fangseile, Steckverbindungen und Montagebügel machen die Installation so einfach, dass sie von einer Person durchgeführt werden kann. Neben der Montagefreundlichkeit überzeugt die Serie durch technische Highlights: Sie bietet eine flexible Lichtsteuerung mit CCT-Switch (3.000K/4.000K), dimmbare Varianten (Phasen-/ abschnitt oder DALI)

Besonderheiten

- Sanierungslösung für T5 / T8 Rasterleuchten
- dank Überdeckung alter Installation kein Nachstreichen notwendig
- einfache Montage dank Steckverbindung, Fangseilen und Montagebügel
- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 4 Stufen einstellbar [nur TRIAC-Varianten]
- mikroprismatische Oberflächenstruktur
- BEG-förderfähig
- Notstromfähig [176-280V/DC EOFI: 95%]

Gehäusematerial	Aluminium, Edelstahl
Gehäusefarbe	Weiß
Funktionen	Notstromfähig, Korridorfunktion DALI
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Schutzklasse Leuchte	III / Schutzkleinspannung
Leistungsaufnahme	35 W
Leistungsaufnahme	0,5 W
Bereitschaftsmodus	
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftsmodus	0,5 W
Eingangsspannung	198-264 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Push-Dim, Intelli Push-Dim
Bewegungsmelder	Nein
Spannungsbereich	176-280 V/DC
Notbeleuchtung	
EOFI	95 %
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	90
Bemessungslichtstrom	4400/4700/4600 lm
Abstrahlwinkel	90 Grad
UGR	19
Länge	625 mm
Breite	625 mm
Höhe	48 mm
Arbeitstemperatur	-10 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C

IP Schutzart	IP 40
Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Lebensdauer L80 / B20	50000 h
Schaltzyklen	100000
EEL	F

