



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Teleskop-Hochentaster

GKE 18V-25 TP



Leistungsstarke Akku-Teleskop-Kettensäge für präzise
Schneiden in großer Höhe

Die wichtigsten Daten

Schwert, Länge	230 mm
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenteilung	.325" (8.25 mm)

Bestellnummer 0 600 8D6 000

Technische Daten

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Akkuempfehlung	>= 5,5 Ah
Schwert, Länge	230 mm
Kettenteilung	.325" (8.25 mm)
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Treibgliedstärke	1,1 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	195 x 1192 x 190 mm

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Schneidet mühelos hohe Bäume dank 2,9-m-Teleskopstange
- Kraftvolle Leistung mit bürstenlosem Motor und variabler Drehzahlregelung
- Einfache Wartung durch robustes Kettenspannsystem mit magnetischer unverlierbarer Mutter



powered by BOSCH