



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Berührungsloser Spannungsprüfer

GVD 1000-17

Robuster berührungsloser Spannungsprüfer für erhöhte Sicherheit

Die wichtigsten Daten

Bestellnummer 0 601 077 000



Technische Daten

Technische Daten

Wechselspannung AC	1.000 V
IP-Schutz	IP67
Sicherheitsklasse	CAT IV 1000 V
Displaytyp	LED
Berührungslose Spannung (NCV)	Ja
Taschenlampe	Ja
Akustische Rückmeldung	Ja
Vibrationsrückmeldung	Ja
Erkennung von Kabelbrüchen	nein
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	52 x 63 x 202 mm



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Robustes Design mit Schutzklasse IP67 für hervorragenden Schutz vor Staub und Wasser: ideal für die rausten Baustellenumgebungen
- Zwei Spannungsbereiche von 24 V bis 1000 V AC oder 90 V bis 1000 V AC für vielseitige Anwendungen
- Zuverlässige Leistung mit automatischem Selbsttest vor und während jedem Einsatz

