



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Säbelsäge

PRO GSA 12-30



Eine ergonomische Säge, jetzt viel schneller für deine Abbrucharbeiten

Die wichtigsten Daten

Nenneingangsleistung	1.250 W
Hublänge	30 mm
Hubzahl bei Leerlauf	2.700 – 3.300 min-1

Bestellnummer 0 601 6C7 000

Technische Daten

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Nenneingangsleistung	1.250 W
Hubzahl bei Leerlauf	2.700 – 3.300 min-1
Gewicht	3,7 kg
Hublänge	30 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	103 x 495 x 165 mm
Spannung, elektrisch	230 V
Schnittstärke Holz	220 mm
Schnittstärke Stahl	20 mm

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Optimierte Werkzeugvibrationen, die schnelle und gleichmäßige Schnitte in Materialien ermöglichen, insbesondere in Metallrohren
- Das verbesserte ergonomische Design des hinteren und vorderen Griffbereichs ermöglicht Anwenden komfortables Schneiden in jeder Position
- Leistungsstarker Motor und langer Hub von 30 mm für verbesserte Schnittgeschwindigkeit



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

