



Technisches Datenblatt

1016-117C / HSKM-RKS-Z 3 - 12 B2,5²

(Stand 19/06/2024)



Ausführungsmerkmale	
Abmessungen (L / B / H) (mm)	36.5 x 12.8 x 29.2
Schirmdurchmesser Min/Max (mm)	3 / 12
Zugentlastung	Ja
Gewicht (kg)	0.003
Bauteil	Schirmklammer
Material	Federstahl verzinkt
Montageart	Crimpanschluss

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
HSKM-RKS-Z 3 - 12 B2,5 ²	1016-117C	Schirmklammer Multi 3 - 12mm mit Zugentlastung, aufgenietet auf Ringkabelschuh, Isolierung PA blau, UL-gelistet, für Leiterquerschnitte 1,5 - 2,5mm ²	VE = 10 St.